



Clave 43818 - RIM 7 CLEANING GEL

1. Descripción del producto:

Limpiador inteligente libre de ácidos con tecnología de cambio de color para la limpieza sin esfuerzo de suciedad extrema en rines. Su alta viscosidad asegura que se adhiera al área aplicada.

Dimensiones (mm): 500 ML

Especificación: RIM 7 CLEANING GEL



Uso manual

1. Aplicación

- Sacudir el producto antes de usar. Esparcir el producto sobre el rin hasta que esté completamente cubierto. Dejar que actúe por 2 ó 3 minutos y limpiarlo con agua a presión o con agua a detalle.

2. Aplicación de uso

- Cuando se tengan rines realmente sucios, se recomienda usar un pad manual Spider de color morado. Comparado con limpiadores convencionales ácidos, el RIM-7 tiene un pH neutro que logra una limpieza sin lastimar los rines.
- En rines exóticos se recomienda hacer primero una prueba
- No usar el RIM-7 en rines calientes.

3. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 botella.

5. Información de seguridad

- Provoca irritación. Provoca daño severo en ojos. Lavar manos abundantemente después de usar.
- Usar guantes de protección, ropa de protección, protección de ojos y careta de seguridad.
- Si se presenta irritación en la piel: limpie cuidadosamente con agua por varios minutos. Si persiste la irritación consulte al médico.
- Disponga del envase de acuerdo a las normas aplicables en la región. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se recomienda hacer una prueba antes de usar.